

**Garant**

**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:  
32/08mm**



**Datos de pedido**

Número de pedido	251916 32/08
GTIN	4045197674777
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Código ISO Soporte	PWLNLR/L 3232 P08
Calzo	259031 40
Anchura de función L <sub>4</sub>	40 mm
Juego de espigas elásticas	259047 2
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	23 mm
Juego de resortes	259044 2
Tamaño del mango	32 mm
Palanca articulada	259015 2
Tornillo de palanca articulada	259018 2
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Tamaño de placa	8 mm
Longitud total L	170 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Palanca articulada Tipo 2	259015 2
Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Calzo Tipo 40	259031 40
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2
Tornillo de palanca articulada Tipo 2	259018 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500