


 **KOMET****Corona perforadora KOMET KUB Centron®, Ø DC m7: 73mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 236650 73 |
| GTIN | 4047109095366 |
| Clase de artículo | 24L |

Descripción**Ejecución:**

- De proceso seguro hasta 8 (9) × D.
- Centrado mediante punta de centrado y tacos de guiado.
- Punto de separación rígido entre el elemento de base y la corona de taladro.
- Ø de los tacos de guiado es adecuado a la plaquita de corte con radios angulares de 0,4 mm. En las perforaciones pasantes, el diámetro del taco de guiado puede adaptarse con láminas calibradas.

Aplicación:

- Para el uso rotatorio y estático, así como para el uso vertical y horizontal en todos los materiales.
- Con punta de centrado n.º 236655 – 236657.
- Con plaquita de corte n.º 236740 – 237080.

Idóneo para:

Cuerpo de base n.º 236652 – 236654.

Suministro:

Corona de perforación incluidos tacos de guiado (tacos de guiado de repuesto n.º 236658). A partir de 65 mm con insertos de plaquitas (inserto de plaquitas exterior +1 mm en el Ø ajustable).

Descripción técnica

| | |
|---|--|
| Juego tornillo para plaquita reversible | 239655 8IP2 (1,3 Nm) |
| Tamaño de la punta de centrado | 65 |
| Tornillo para cuerpo de base | 239655 20IP3 |
| Número de filos Z | 1 |
| Tamaño cuerpo de base | 72 |
| Código ISO plaquita de corte | WOEX 05T304 |
| Serie | KUB Centron® |
| Ø nominal D | 73 |
| para Ø pulgadas | 2 7/8 pul |
| Empleo de taladro | Centrado |
| Empleo de taladro | taladrado transversal con restricciones |
| Empleo de taladro | salida inclinada con restricciones |
| Empleo de taladro | inicio de taladrado inclinado con restricciones |
| Refrigeración interior | sí |
| Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |

Accesorios

| | |
|---|--------------|
| Punta de centrado KOMET KUB Centron® HSS Tipo 65 | 236656 65 |
| Cuerpo de base KOMET® Ø DC 72 mm | 236653 72 |
| Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas Accionamiento 8IP2 | 239655 8IP2 |
| Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas Accionamiento 20IP3 | 239655 20IP3 |
| Cuerpo de base KOMET® Ø DC 72 mm | 236654 72 |
| Cuerpo de base KOMET® Ø DC 72 mm | 236652 72 |
| Punta de centrado KOMET KUB Centron® HSS Tipo 65 | 236655 65 |
| | 211750 1,3 |

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado
1,3 Nm

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx Plus® 8IP

674252 8IP