

**Garant**

**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 32/08mm**



**Datos de pedido**

Número de pedido	251912 32/08
GTIN	4045197656957
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Tamaño del mango	32 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	40 mm
Espiga	259049 2
Calzo	259031 41
Código ISO Soporte	MWLN/R/L 3232P08
Brida de sujeción	259038 12
Tamaño de placa	8 mm
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	32 mm
Juego tornillos	259023 2
Longitud total L	170 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	95 grados

Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Brida de sujeción Tipo 12	259038 12
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Calzo Tipo 41	259031 41
Espiga Tipo 2	259049 2
Juego de tornillos 10 piezas Tipo 2	259023 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500