

**Garant****Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
25/08mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	251936 25/08
GTIN	4045197651419
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Espiga	259049 3
Calzo	259031 41
Brida de sujeción	259038 12
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	32 mm
Desplazamiento central $L_3$	17 mm
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Tamaño de placa	8 mm
Código ISO Soporte	A25R MWLNR/L08
Juego tornillos	259023 3
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción $L_2$	24 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Ø de mango $D_s$	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Espiga Tipo 3	259049 3
Brida de sujeción Tipo 12	259038 12
Calzo Tipo 41	259031 41
Juego de tornillos 10 piezas Tipo 3	259023 3
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500