

 KOMET**Punta de centrado KOMET KUB Centron® HSS, TiAlN, Tipo: 46****Datos de pedido**

Número de pedido	236655 46
GTIN	4047109090132
Clase de artículo	24M

Descripción**Idóneo para :**

Centron n.º 236650.

Uso: Inoxidable / fundición

Ø d₂: 10 mm

Adecuada para corona de perforación: 46 – 64 mm

Descripción técnica

Adecuada para corona de perforación	46 – 64 mm
Ø d ₂	10 mm
Clase	TiAlN
Uso	Inoxidable / fundición
Tipo de producto	Placa de corte para centrado e inicio de taladrado