

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
20/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251009 20/16
GTIN	4045197654649
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Anchura de función L ₄	30 mm
Código ISO Soporte	CKJNR/L 2020K16
Tamaño de placa	16 mm
Tornillo para brida	259021 3
Resorte	259046 3
Tamaño del mango	20 mm
Plaquita de corte adecuada	KNUX 1604.. R/L
Juego de resortes	259044 3
Calzo	259031 6
Brida	259038 17
Longitud de la cabeza L ₁	32 mm
Longitud total L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda

Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Brida de sujeción Tipo 17	259038 17
Tornillo para brida de sujeción Tipo 3	259021 3
Calzo Tipo 6	259031 6
Juego de resortes 10 piezas Tipo 3	259044 3
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 4 mm	674242 4
Resorte Tipo 3	259046 3
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600