

Garant

Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 16/06mm



Datos de pedido

Número de pedido	251917 16/06
GTIN	4045197651358
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	WN.. 0604..
Tornillo de palanca articulada	259018 6
Juego de espigas elásticas	259047 3
Tamaño de placa	6 mm
Código ISO Soporte	PWLNR/L 1616H06
Palanca articulada	259015 9
Longitud de la cabeza L ₁	16 mm
Calzo	259031 25
Anchura de función L ₄	20 mm
Juego de resortes	259044 5
Tamaño del mango	16 mm
Longitud total L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

Hoja de datos

Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 3	259047 3
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 2,5 mm	674242 2,5
Juego de resortes 10 piezas Tipo 5	259044 5
Calzo Tipo 25	259031 25
Palanca articulada Tipo 9	259015 9
Tornillo de palanca articulada Tipo 6	259018 6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500