




KNUX 160410L Juego de 10 piezas, Clase: HBX130



Datos de pedido

Número de pedido	251098 HBX130
GTIN	4045197664136
Clase de artículo	22D

Descripción

KNUX 160410L Juego de 10 piezas HBX130 Clase: HBX130

Rompevirutas: MG

Escalón para el guiado de viruta: 3,2 mm

Profundidad de corte a_p : 1 - 6 mm

Avance f : 0,2 - 0,7 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 200 m/min

Descripción técnica

Radio angular	1 mm
Aplicación principal	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,2 - 0,7 mm/rev,
Escalón para el guiado de viruta	3,2 mm
Rompevirutas	MG
Profundidad de corte a_p	1 - 6 mm
Clase	HBX130
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbastado

Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	KNUX 160410L
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado