

**Garant****Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
32/08mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	251936 32/08
GTIN	4045197651426
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Espiga	259049 5
Código ISO Soporte	A32S MWLNR/L08
Ø perforación previa mínima $D_{\min}$	40 mm
Desplazamiento central $L_3$	22 mm
Brida de sujeción	259038 12
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Tamaño de placa	8 mm
Calzo	259031 41
Juego tornillos	259023 3
Longitud total L	250 mm
Longitud de sujeción $L_2$	31 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Ø de mango $D_s$	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3xD

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Brida de sujeción Tipo 12	259038 12
Espiga Tipo 5	259049 5
Calzo Tipo 41	259031 41
Juego de tornillos 10 piezas Tipo 3	259023 3
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500