

**Garant**
**Soporte de torneado de apriete eco corto, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 25/08 mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	251905 25/08
GTIN	4045197651204
Clase de artículo	21U

**Descripción**
**Ejecución:**

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.

**Nota:**

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001 – 319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: PWLNR/L 2525X08

Plaquita de corte adecuada: WN.. 0804..

Anchura de función  $L_4$ : 32 mm

Longitud de la cabeza  $L_1$ : 34 mm

Longitud total L: 105,5 mm

Calzo: 259031 19

**Descripción técnica**

Resorte	259046 1
Tamaño del mango	25 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 3
Longitud de la cabeza $L_1$	34 mm

Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Tamaño de placa	8 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	32 mm
Calzo	259031 19
Palanca articulada	259015 3
Código ISO Soporte	PWLNLR/L 2525X08
Longitud total L	105,5 mm
Tipo de boca	izquierda
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Palanca articulada Tipo 3	259015 3
Punta de precisión para hexágono, mango E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Calzo Tipo 19	259031 19
Tornillo para palanca articulada Tipo 3	259018 3
Resorte Tipo 1	259046 1
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500