



## Cuerpo de base KOMET®, 8×D, Ø DC: 33mm



### Datos de pedido

Número de pedido	236654 33
GTIN	4047109076273
Clase de artículo	24K

### Descripción

#### Ejecución:

- De proceso seguro hasta 8 (9) × D.
- Punto de separación rígido entre el elemento de base y la corona de taladro.
- Modelo de mango ABS.

#### Aplicación:

Para el uso rotatorio y estático, así como para el uso vertical y horizontal en todos los materiales.

#### Nota:

Otros tamaños y piezas de repuesto a petición.

### Descripción técnica

Longitud útil $L_1$	290 mm
Adecuada para corona de perforación	33 - 39,2 mm
Longitud total $L_{tot}$	330 mm
Ø de cuerpo de base $d_1$	32 mm
Ø del mango ABS® $D_s$	50 mm
Ø nominal D	33
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	8×D
Mango	ABS
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

