

 KOMET**Punta de centrado KOMET KUB Centron® HSS, TiAlN, Tipo: 65****Datos de pedido**

Número de pedido	236655 65
GTIN	4047109090149
Clase de artículo	24M

**Descripción****Idóneo para :**

Centron n.º 236650.

Uso: Inoxidable / fundición

Ø d<sub>2</sub>: 12 mm

Adecuada para corona de perforación: 65 – 81 mm

**Descripción técnica**

Ø d <sub>2</sub>	12 mm
Adecuada para corona de perforación	65 – 81 mm
Clase	TiAlN
Uso	Inoxidable / fundición
Tipo de producto	Placa de corte para centrado e inicio de taladrado