

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
25/08mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251913 25/08
GTIN	4045197651280
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño del mango	25 mm
Brida de sujeción	259038 12
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Longitud de la cabeza L ₁	31 mm
Código ISO Soporte	MWLNRL 2525M08
Espiga	259049 2
Anchura de función L ₄	32 mm
Juego tornillos	259023 2
Tamaño de placa	8 mm
Calzo	259031 41
Longitud total L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de tornillos 10 piezas Tipo 2	259023 2
Brida de sujeción Tipo 12	259038 12
Calzo Tipo 41	259031 41
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Espiga Tipo 2	259049 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500