

**Garant**
**Cabezal de corte QuickTurn, derecha, Tamaño de vástago / placa: 20/08mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	251906 20/08
GTIN	4045197651211
Clase de artículo	21U

**Descripción**
**Ventaja:**

Cambio de plaquitas de corte sin herramientas. **Soltar el bloqueo mediante pulsación del botón – Cambiar el filo – Presionar la sujeción por brida.** Disminuye el tiempo auxiliar de forma sencilla y cómoda. Fuerza de apriete invariable, alta precisión de cambio, sin mantenimiento.

Refrigeración interior: no

Código ISO Soporte: DWLNR/L 2025K08

Plaquita de corte adecuada: WN.. 0804..

Anchura de función L<sub>4</sub>: 25 mm

Longitud de la cabeza L<sub>1</sub>: 32 mm

Longitud total L: 125 mm

Calzo: 259031 42

**Descripción técnica**

Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Tamaño de placa	8 mm
Tamaño del mango	20 mm
Tornillo para calzo	259025 4
Brida	259038 9
Anchura de función L <sub>4</sub>	25 mm
Calzo	259031 42

Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	32 mm
Código ISO Soporte	DWLNR/L 2025K08
Longitud total L	125 mm
Serie	QuickTurn
Tipo de boca	derecha
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Brida de sujeción	259353
Calzo	259581
Tornillo para calzo Tipo 4	259025 4
Brida de sujeción Tipo 9	259038 9
Tornillo para calzo	259171
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calzo Tipo 42	259031 42
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500