

 KOMET

**Cuerpo de base KOMET®, 8×D, Ø DC: 40mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	236654 40
GTIN	4047109076181
Clase de artículo	24K

**Descripción**
**Ejecución:**

- De proceso seguro hasta 8 (9) × D.
- Punto de separación rígido entre el elemento de base y la corona de taladro.
- Modelo de mango ABS.

**Aplicación:**

Para el uso rotatorio y estático, así como para el uso vertical y horizontal en todos los materiales.

**Nota:**

Otros tamaños y piezas de repuesto a petición.

**Descripción técnica**

Longitud total $L_{tot}$	390 mm
Ø del mango ABS® $D_s$	63 mm
Ø de cuerpo de base $d_1$	38,5 mm
Adecuada para corona de perforación	40 - 45 mm
Longitud útil $L_1$	340 mm
Ø nominal D	40
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	8×D
Mango	ABS
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

