

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
32/08mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251913 32/08
GTIN	4045197656964
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego tornillos	259023 2
Tamaño de placa	8 mm
Calzo	259031 41
Tamaño del mango	32 mm
Brida de sujeción	259038 12
Espiga	259049 2
Longitud de la cabeza L ₁	32 mm
Anchura de función L ₄	40 mm
Código ISO Soporte	MWLNLR/L 3232P08
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Longitud total L	170 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	95 grados

Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Brida de sujeción Tipo 12	259038 12
Juego de tornillos 10 piezas Tipo 2	259023 2
Espiga Tipo 2	259049 2
Calzo Tipo 41	259031 41
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500