

**Garant****Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
20/06mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251942 20/06
GTIN	4045197651488
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Plaquita de corte adecuada	WN.. 0604..
Ø perforación previa mínima $D_{\min}$ .	25 mm
Tamaño de placa	6 mm
Desplazamiento central $L_3$	13 mm
Palanca articulada	259015 14
Tornillo de palanca articulada	259018 10
Código ISO Soporte	A20Q PWLNR/L06
Longitud total L	180 mm
Longitud de sujeción $L_2$	19 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Ø de mango $D_s$	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

## Accesorios

Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3  
Hexágono 2 mm

674242 2

Tornillo de palanca articulada Tipo 10

259018 10

Palanca articulada Tipo 14

259015 14

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para  
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500