

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
25/08mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251937 25/08
GTIN	4045197651440
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Espiga	259049 3
Ø perforación previa mínima D_{\min} .	32 mm
Calzo	259031 41
Tamaño de placa	8 mm
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Código ISO Soporte	A25R MWLNR/L08
Brida de sujeción	259038 12
Juego tornillos	259023 3
Desplazamiento central L_3	17 mm
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción L_2	24 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Calzo Tipo 41	259031 41
Brida de sujeción Tipo 12	259038 12
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos 10 piezas Tipo 3	259023 3
Espiga Tipo 3	259049 3
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500