

Garant
Cabezal de corte QuickTurn, derecha, Tamaño de vástago / placa: 25/08mm

Datos de pedido

Número de pedido	251906 25/08
GTIN	4045197651228
Clase de artículo	21U

Descripción
Ventaja:

Cambio de plaquitas de corte sin herramientas. **Soltar el bloqueo mediante pulsación del botón – Cambiar el filo – Presionar la sujeción por brida.** Disminuye el tiempo auxiliar de forma sencilla y cómoda. Fuerza de apriete invariable, alta precisión de cambio, sin mantenimiento.

Refrigeración interior: no

Código ISO Soporte: DWLNR/L 2525M08

Plaquita de corte adecuada: WN.. 0804..

Anchura de función L₄: 32 mm

Longitud de la cabeza L₁: 32 mm

Longitud total L: 150 mm

Calzo: 259031 42

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Tamaño del mango	25 mm
Longitud de la cabeza L ₁	32 mm
Tornillo para calzo	259025 4
Calzo	259031 42
Código ISO Soporte	DWLNR/L 2525M08
Brida	259038 9

Tamaño de placa	8 mm
Anchura de función L ₄	32 mm
Longitud total L	150 mm
Serie	QuickTurn
Tipo de boca	derecha
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Brida de sujeción Tipo 9	259038 9
Tornillo para calzo Tipo 4	259025 4
Calzo	259581
Calzo Tipo 42	259031 42
Tornillo para calzo	259171
Brida de sujeción	259353