



Cuerpo de base KOMET®, 8×D, Ø DC: 46mm



Datos de pedido

Número de pedido	236654 46
GTIN	4047109095984
Clase de artículo	24K

Descripción

Ejecución:

- De proceso seguro hasta 8 (9) × D.
- Punto de separación rígido entre el elemento de base y la corona de taladro.
- Modelo de mango ABS.

Aplicación:

Para el uso rotatorio y estático, así como para el uso vertical y horizontal en todos los materiales.

Nota:

Otros tamaños y piezas de repuesto a petición.

Descripción técnica

Adecuada para corona de perforación	46 - 54 mm
Ø de cuerpo de base d ₁	44,5 mm
Longitud total L _{tot}	480 mm
Ø del mango ABS® D _s	80 mm
Longitud útil L ₁	415 mm
Ø nominal D	46
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	8×D
Mango	ABS
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

