



## Cuerpo de base KOMET®, 6×D, Ø DC: 20mm



### Datos de pedido

Número de pedido	236652 20
GTIN	4047109076204
Clase de artículo	24K

### Descripción

#### Ejecución:

- De proceso seguro hasta  $6 \times D$ .
- Punto de separación rígido entre el elemento de base y la corona de taladro.
- Modelo de mango ABS.

#### Aplicación:

Para el uso rotatorio y estático, así como para el uso vertical y horizontal en todos los materiales.

#### Nota:

Otros tamaños y piezas de repuesto a petición.

### Descripción técnica

Longitud total $L_{tot}$	185 mm
Adecuada para corona de perforación	20 - 25 mm
Ø de cuerpo de base $d_1$	19 mm
Ø del mango ABS® $D_s$	50 mm
Longitud útil $L_1$	150 mm
Ø nominal D	20
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	$6 \times D$
Mango	ABS
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

