

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
16/08mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251917 16/08
GTIN	4045197651389
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	PWLNLR/L 1616H08
Juego de resortes	259044 2
Palanca articulada	259015 2
Longitud de la cabeza L ₁	20 mm
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Juego de espigas elásticas	259047 2
Anchura de función L ₄	25 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 2
Tamaño del mango	16 mm
Calzo	259031 40
Tamaño de placa	8 mm
Longitud total L	100 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2
Calzo Tipo 40	259031 40
Tornillo de palanca articulada Tipo 2	259018 2
Palanca articulada Tipo 9	259015 9
Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2
Tornillo de palanca articulada Tipo 8	259018 8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500