

**Garant****Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:  
16/06mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251916 16/06
GTIN	4045197651297
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Plaquita de corte adecuada	WN.. 0604..
Tamaño del mango	16 mm
Juego de espigas elásticas	259047 3
Código ISO Soporte	PWLNRL 1616H06
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	16 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	20 mm
Juego de resortes	259044 5
Palanca articulada	259015 9
Tornillo de palanca articulada	259018 6
Tamaño de placa	6 mm
Calzo	259031 25
Longitud total L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

## Hoja de datos

Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Calzo Tipo 25	259031 25
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 3	259047 3
Palanca articulada Tipo 9	259015 9
Tornillo de palanca articulada Tipo 6	259018 6
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 2,5 mm	674242 2,5
Juego de resortes 10 piezas Tipo 5	259044 5
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500