

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
25/08mm**

Datos de pedido

Número de pedido	251942 25/08
GTIN	4045197656971
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{\min} .	32 mm
Calzo	259031 40
Tamaño de placa	8 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 8
Juego de espigas elásticas	259047 2
Código ISO Soporte	A25R PWLNR/L08
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Juego de resortes	259044 2
Palanca articulada	259015 2
Desplazamiento central L_3	17 mm
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción L_2	24 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha

Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Palanca articulada Tipo 2	259015 2
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2
Calzo Tipo 40	259031 40
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2
Tornillo de palanca articulada Tipo 8	259018 8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500