

Garant

**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
32/08mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	251937 32/08
GTIN	4045197651457
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Ø perforación previa mínima D_{\min} .	40 mm
Tamaño de placa	8 mm
Juego tornillos	259023 3
Brida de sujeción	259038 12
Desplazamiento central L_3	22 mm
Espiga	259049 5
Calzo	259031 41
Código ISO Soporte	A32S MWLNR/L08
Longitud total L	250 mm
Longitud de sujeción L_2	31 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Calzo Tipo 41	259031 41
Brida de sujeción Tipo 12	259038 12
Juego de tornillos 10 piezas Tipo 3	259023 3
Espiga Tipo 5	259049 5
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500