

 KOMET**Punta de centrado KOMET KUB Centron® HSS, TiN, Tipo: 40****Datos de pedido**

Número de pedido	236656 40
GTIN	4047109055285
Clase de artículo	24M

Descripción**Idóneo para :**

Centron n.º 236650.

Uso: Acero / aluminio

Ø d₂: 8 mm

Adecuada para corona de perforación: 40 – 45 mm

Descripción técnica

Adecuada para corona de perforación	40 – 45 mm
Ø d ₂	8 mm
Clase	TiN
Uso	Acero / aluminio
Tipo de producto	Placa de corte para centrado e inicio de taladrado