



Cuerpo de base KOMET®, 6×D, Ø DC: 26mm



Datos de pedido

Número de pedido	236652 26
GTIN	4047109076235
Clase de artículo	24K

Descripción

Ejecución:

- De proceso seguro hasta $6 \times D$.
- Punto de separación rígido entre el elemento de base y la corona de taladro.
- Modelo de mango ABS.

Aplicación:

Para el uso rotatorio y estático, así como para el uso vertical y horizontal en todos los materiales.

Nota:

Otros tamaños y piezas de repuesto a petición.

Descripción técnica

Ø del mango ABS® D _s	50 mm
Longitud útil L ₁	175 mm
Adecuada para corona de perforación	26 - 32 mm
Longitud total L _{tot}	210 mm
Ø de cuerpo de base d ₁	25 mm
Ø nominal D	26
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	6×D
Mango	ABS
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

