

**Cuerpo de base KOMET®, 4×D, Ø DC: 40mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 236653 40     |
| GTIN              | 4047109076280 |
| Clase de artículo | 24K           |

**Descripción****Ejecución:**

- De proceso seguro hasta  $4 \times D$ .
- Punto de separación rígido entre el elemento de base y la corona de taladro.
- Modelo de mango ABS.

**Aplicación:**

Para el uso rotatorio y estático, así como para el uso vertical y horizontal en todos los materiales.

**Nota:**

Otros tamaños y piezas de repuesto a petición.

**Descripción técnica**

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Adecuada para corona de perforación                     | 40 - 45 mm                      |
| Ø de cuerpo de base $d_1$                               | 38,5 mm                         |
| Longitud total $L_{tot}$                                | 235 mm                          |
| Ø del mango ABS® $D_s$                                  | 63 mm                           |
| Longitud útil $L_1$                                     | 185 mm                          |
| Ø nominal D   | 40                              |
| Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | $4 \times D$                    |
| Mango   | ABS                             |
| Refrigeración interior                                  | sí                              |
| Tipo de producto  | Brocas de plaquitas reversibles |

