

**CCMT 120404, Clase: CA510****Datos de pedido**

Número de pedido	260202 CA510
GTIN	4960664696529
Clase de artículo	25E

**Descripción**

CCMT 120404 CA510 Clase: CA510

Rompevirutas: GK

Tolerancia: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 3 mmAvance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 140 - 450 m/min**Descripción técnica**

Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 3 mm
Aplicación principal	P
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	140 - 450 m/min
Condición de corte	continuo
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,
Rompevirutas	GK

Clase	CA510
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120404
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado