

**Garant****Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
32/08mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251942 32/08
GTIN	4045197656988
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Calzo	259031 40
Juego de espigas elásticas	259047 2
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	40 mm
Palanca articulada	259015 2
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Tamaño de placa	8 mm
Juego de resortes	259044 2
Desplazamiento central $L_3$	22 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 2
Código ISO Soporte	A32S PWLNR/L08
Longitud total L	250 mm
Longitud de sujeción $L_2$	31 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Ø de mango $D_s$	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha

Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Calzo Tipo 40	259031 40
Tornillo de palanca articulada Tipo 2	259018 2
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Palanca articulada Tipo 2	259015 2
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2
Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500