


CCMT 120412, Clase: CA525

Datos de pedido

Número de pedido	260206 CA525
GTIN	4960664679089
Clase de artículo	25E

Descripción

CCMT 120412 CA525 Clase: CA525

Rompevirutas: GK

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 3 mm

Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 330 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	GK
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 330 m/min
Aplicación principal	P
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	1,2 mm

Clase	CA525
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120412
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado