

**Garant****Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
40/08mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251937 40/08
GTIN	4045197651464
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Desplazamiento central L <sub>3</sub>	27 mm
Espiga	259049 5
Juego tornillos	259023 3
Brida de sujeción	259038 12
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	50 mm
Tamaño de placa	8 mm
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Código ISO Soporte	A40T MWLNR/L08
Calzo	259031 41
Longitud total L	300 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	38,5 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D <sub>s</sub>	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Espiga Tipo 5	259049 5
Juego de tornillos 10 piezas Tipo 3	259023 3
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Brida de sujeción Tipo 12	259038 12
Calzo Tipo 41	259031 41
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500