

**Garant****Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
16/06mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	251943 16/06
GTIN	4045197651495
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Ø perforación previa mínima $D_{\min}$ .	21 mm
Código ISO Soporte	A16M PWLNR/L06
Desplazamiento central $L_3$	11 mm
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0604..
Palanca articulada	259015 14
Tamaño de placa	6 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 10
Longitud total L	150 mm
Longitud de sujeción $L_2$	15,25 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Ø de mango $D_s$	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

**Accesorios**Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3  
Hexágono 2 mm

674242 2

Palanca articulada Tipo 14

259015 14

Tornillo de palanca articulada Tipo 10

259018 10

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para  
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500