

**Garant**

**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:  
25/06mm**



**Datos de pedido**

Número de pedido	251916 25/06
GTIN	4045197651310
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Palanca articulada	259015 9
Tornillo de palanca articulada	259018 6
Anchura de función L <sub>4</sub>	32 mm
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0604..
Calzo	259031 25
Código ISO Soporte	PWLNLR/L 2525M06
Juego de resortes	259044 5
Tamaño del mango	25 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	16 mm
Juego de espigas elásticas	259047 3
Tamaño de placa	6 mm
Longitud total L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Tornillo de palanca articulada Tipo 6	259018 6
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 2,5 mm	674242 2,5
Juego de resortes 10 piezas Tipo 5	259044 5
Calzo Tipo 25	259031 25
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 3	259047 3
Palanca articulada Tipo 9	259015 9
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500