


CCMT 120412, Clase: CA6525


Datos de pedido

Número de pedido	260206 CA6525
GTIN	4960664491865
Clase de artículo	25E

Descripción

CCMT 120412 CA6525 Clase: CA6525

Rompevirutas: GK

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 3 mm

Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 140 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Aplicación principal	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 140 m/min
Radio angular	1,2 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Rompevirutas	GK

Clase	CA6525
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120412
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado