

HOLEX®
CCMT 120408 Juego de 10 unidades, Clase: HBX130

Datos de pedido

Número de pedido	260218 HBX130
GTIN	4045197668752
Clase de artículo	22D

Descripción

CCMT 120408 Juego de 10 unidades HBX130 Clase: HBX130

Rompevirutas: MM

Profundidad de corte a_p : 0,1 - 3,75 mm

Avance f : 0,06 - 0,36 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 200 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,06 - 0,36 mm/rev,
Rompevirutas	MM
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,1 - 3,75 mm
Aplicación principal	M
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 m/min
Clase	HBX130

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Serie	Soporte de torneado de apriete
Serie	Soporte de torneado de apriete eco
Serie	Cabezal de corte
Serie	Barra de mandrinar
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120408
Número de cambios/cortes	2
Asignación de plaquitas	neutro