

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
25/15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251110 25/15
GTIN	4045197650818
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	15 mm
Calzo	259031 37
Plaquita de corte adecuada	SN.. 1506..
Tamaño del mango	25 mm
Juego de espigas elásticas	259047 4
Juego de resortes	259044 6
Tornillo de palanca articulada	259018 11
Longitud de la cabeza L ₁	30 mm
Anchura de función L ₄	32 mm
Palanca articulada	259015 12
Código ISO Soporte	PSKNR/L 2525M15
Longitud total L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	75 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo de palanca articulada Tipo 11	259018 11
Calzo Tipo 37	259031 37
Palanca articulada Tipo 12	259015 12
Juego de resortes 10 piezas Tipo 6	259044 6
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 4	259047 4
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500