

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
20/11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260308 20/11
GTIN	4045197652591
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	20,5 mm
Calzo	269005 3
Tornillo para calzo	269013 2
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Tamaño de placa	11 mm
Anchura de función L ₄	25 mm
Tamaño del mango	20 mm
Código ISO Soporte	SDJCR/L 2020K11
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Longitud total L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior

Tipo de producto

Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo para calzo Tipo 2

269013 2

Calzo Tipo 3

269005 3

Juego de tornillos para plaquita Tipo 2

269028 2

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500