

**Garant****Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:  
25/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260306 25/11
GTIN	4045197652546
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Tornillo para calzo	269013 2
Calzo	269005 3
Tamaño de placa	11 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	21 mm
Tamaño del mango	25 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Anchura de función L <sub>4</sub>	32 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Código ISO Soporte	SDHCR/L 2525M11
Longitud total L	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Calzo Tipo 3	269005 3
Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500