

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
25/15mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 251112 25/15 |
| GTIN | 4045197656773 |
| Clase de artículo | 21T |

Descripción técnica

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Código ISO Soporte | PSSNR/L 2525M15 |
| Juego de espigas elásticas | 259047 4 |
| Anchura de función L ₄ | 32 mm |
| Longitud de la cabeza L ₁ | 35 mm |
| Plaquita de corte adecuada | SN.. 1506.. |
| Juego de resortes | 259044 6 |
| Tamaño del mango | 25 mm |
| Calzo | 259031 37 |
| Tamaño de placa | 15 mm |
| Palanca articulada | 259015 12 |
| Tornillo de palanca articulada | 259018 11 |
| Longitud total L | 150 mm |
| Norma | DIN ISO 5610 |
| Tipo de boca | derecha |
| Refrigeración interior | no |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Ángulo de ajuste κ | 45 grados |
| Aplicación | Refrentado |
| Aplicación | Torneado longitudinal exterior |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |

Accesorios

| | |
|---|-------------|
| Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 4 | 259047 4 |
| Tornillo de palanca articulada Tipo 11 | 259018 11 |
| Palanca articulada Tipo 12 | 259015 12 |
| Juego de resortes 10 piezas Tipo 6 | 259044 6 |
| Calzo Tipo 37 | 259031 37 |
| Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm | 659957 500 |