


Garant
**Soporte de torneado de apriete eco, derecha, Tamaño de vástago / placa:
16/12 mm**

Datos de pedido

Número de pedido	251102 16/12
GTIN	4045197650696
Clase de artículo	21U

Descripción
Ejecución:

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.

- **El posicionamiento dentro de la escala garantiza un adaptador para refrigerante limpio.**
- **Distribución óptima del líquido refrigerante por todo el filo.**

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 317900 – 319886.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: PSSNR/L 1616X12

Plaquita de corte adecuada: SN.. 1204..

Anchura de función L₄: 25 mm

Longitud de la cabeza L₁: 34 mm

Longitud total L: 81 mm

Calzo: 259031 14

Descripción técnica

Anchura de función L ₄	25 mm
Tamaño del mango	16 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 3

Resorte	259046 1
Tamaño de placa	12 mm
Longitud de la cabeza L ₁	34 mm
Palanca articulada	259015 3
Plaquita de corte adecuada	SN.. 1204..
Calzo	259031 14
Código ISO Soporte	PSSNR/L 1616X12
Longitud total L	81 mm
Tipo de boca	derecha
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	45 grados
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo para palanca articulada Tipo 3	259018 3
Punta de precisión para hexágono, mango E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Calzo Tipo 14	259031 14
Resorte Tipo 1	259046 1
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Palanca articulada Tipo 3	259015 3