

**Garant**

**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
20/06mm**



## Datos de pedido

Número de pedido	251943 20/06
GTIN	4045197651501
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Desplazamiento central L <sub>3</sub>	13 mm
Palanca articulada	259015 14
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	25 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 10
Tamaño de placa	6 mm
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0604..
Código ISO Soporte	A20Q PWLNR/L06
Longitud total L	180 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	19 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D <sub>s</sub>	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

**Accesorios**

Palanca articulada Tipo 14

259015 14

Tornillo de palanca articulada Tipo 10

259018 10

Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3  
Hexágono 2 mm

674242 2

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para  
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500