



CCMT 120404, Clase: CA6525



Datos de pedido

Número de pedido	260202 CA6525
GTIN	4960664491841
Clase de artículo	25E

Descripción

CCMT 120404 CA6525 Clase: CA6525
 Rompevirutas: GK
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 3 mm
 Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 140 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 140 m/min
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Rompevirutas	GK
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,

Clase	CA6525
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120404
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado