

**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
32/15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251110 32/15
GTIN	4045197656735
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego de espigas elásticas	259047 4
Anchura de función L ₄	40 mm
Juego de resortes	259044 6
Longitud de la cabeza L ₁	30 mm
Tamaño del mango	32 mm
Código ISO Soporte	PSKNR/L 3232P15
Tamaño de placa	15 mm
Plaquita de corte adecuada	SN.. 1506..
Calzo	259031 37
Tornillo de palanca articulada	259018 11
Palanca articulada	259015 12
Longitud total L	170 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	75 grados

Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo de palanca articulada Tipo 11	259018 11
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 4	259047 4
Palanca articulada Tipo 12	259015 12
Calzo Tipo 37	259031 37
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de resortes 10 piezas Tipo 6	259044 6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500