

Garant

Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 32/15mm



Datos de pedido

Número de pedido	251112 32/15
GTIN	4045197656780
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	PSSNR/L 3232P15
Juego de espigas elásticas	259047 4
Tamaño de placa	15 mm
Calzo	259031 37
Tornillo de palanca articulada	259018 11
Juego de resortes	259044 6
Longitud de la cabeza L ₁	36 mm
Palanca articulada	259015 12
Plaquita de corte adecuada	SN.. 1506..
Tamaño del mango	32 mm
Anchura de función L ₄	40 mm
Longitud total L	170 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Palanca articulada Tipo 12	259015 12
Calzo Tipo 37	259031 37
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Tornillo de palanca articulada Tipo 11	259018 11
Juego de resortes 10 piezas Tipo 6	259044 6
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 4	259047 4
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500