

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
25/08mm**

Datos de pedido

Número de pedido	251943 25/08
GTIN	4045197656995
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego de resortes	259044 2
Desplazamiento central L ₃	17 mm
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Ø perforación previa mínima D _{min.}	32 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 8
Tamaño de placa	8 mm
Juego de espigas elásticas	259047 2
Calzo	259031 40
Código ISO Soporte	A25R PWLNR/L08
Palanca articulada	259015 2
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción L ₂	24 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda

Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2
Calzo Tipo 40	259031 40
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2
Tornillo de palanca articulada Tipo 8	259018 8
Palanca articulada Tipo 2	259015 2
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500