

Garant

Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 32/19mm



Datos de pedido

Número de pedido	251110 32/19
GTIN	4045197650825
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego de resortes	259044 7
Tornillo de palanca articulada	259018 13
Plaquita de corte adecuada	SN.. 1906..
Longitud de la cabeza L ₁	34 mm
Calzo	259031 38
Código ISO Soporte	PSKNR/L 3232P19
Juego de espigas elásticas	259047 5
Palanca articulada	259015 13
Tamaño de placa	19 mm
Tamaño del mango	32 mm
Anchura de función L ₄	40 mm
Longitud total L	170 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	75 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo de palanca articulada Tipo 13	259018 13
Palanca articulada Tipo 13	259015 13
Juego de resortes 10 piezas Tipo 7	259044 7
Calzo Tipo 38	259031 38
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 4 mm	674242 4
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500