

Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 12/07mm



Datos de pedido

Número de pedido	260307 12/07
GTIN	4045197654892
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	12 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Tamaño de placa	7 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Código ISO Soporte	SDHCR/L 1212F07
Anchura de función L ₄	16 mm
Tamaño del mango	12 mm
Longitud total L	80 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500