

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
20/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251113 20/12
GTIN	4045197650870
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego de espigas elásticas	259047 2
Código ISO Soporte	PSSNR/L 2020K12
Tamaño del mango	20 mm
Tamaño de placa	12 mm
Juego de resortes	259044 2
Plaquita de corte adecuada	SN.. 1204..
Longitud de la cabeza L ₁	29 mm
Palanca articulada	259015 2
Calzo	259031 20
Tornillo de palanca articulada	259018 2
Anchura de función L ₄	25 mm
Longitud total L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda

Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2
Tornillo de palanca articulada Tipo 2	259018 2
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Palanca articulada Tipo 2	259015 2
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2
Calzo Tipo 20	259031 20
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500