

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
20/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251111 20/12
GTIN	4045197656742
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	SN.. 1204..
Tornillo de palanca articulada	259018 2
Juego de resortes	259044 2
Palanca articulada	259015 2
Código ISO Soporte	PSKNR/L 2020K12
Calzo	259031 20
Tamaño del mango	20 mm
Anchura de función L ₄	25 mm
Longitud de la cabeza L ₁	26 mm
Juego de espigas elásticas	259047 2
Tamaño de placa	12 mm
Longitud total L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	75 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo de palanca articulada Tipo 2	259018 2
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2
Palanca articulada Tipo 2	259015 2
Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2
Calzo Tipo 20	259031 20
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500